

かけめぐる冷感、本気の熱中対策!

簡単3ステップで体を冷やす!

1 背中のタンクに
冷水を
約150ml
入れる



2 背中のタンクに
凍った
ペットボトルを
チャージ!!

650 mlまでのペットボトルに対応



または
氷でも
お使い頂けます

タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

3 バッテリーON
バッテリー前面収納で
操作もしやすい



冷却時間
約
3.0
時間

※最長タイマーモード使用時

作業現場で活躍



インナーベストとして使える!

熱中症対策



溶けたペットボトル飲料で
水分補給も出来る!



ICE drip Control
アイスドリップコントロール ※特許出願中
熱中症対策の基本は体を冷やして水分補給です。現在新型コロナウイルスの影響もあり夏でもマスクを着用するなど厳しい状況が続いています。主流のファン付ウェアは30度以上で湿度が高い場合の環境下ではファンが外気の空気を吸い込み余計に体に熱を感じてしまうことがあります。この製品開発で掲げた6つの目標は軽量、静音、長時間冷却、高速チャージ、速効冷感、水分補給です。全てを網羅した革新的なテクノロジーが(ICE drip Control)なのです。

セット内容



3350mAh

リチウムイオン
バッテリー
タイマー機能付き

充電用ケーブル



ICM2-BLV-SET アイスマン 2 ベスト

■カラー/ブラック ■サイズ/フリー(S~5L相当) ■バッテリー/リチウムイオン 3.6V 3,350mAh
■品質/ウェア: ポリエステル (寸法) 95×65×25mm (重量) 約80g
タンク: TPU + 保冷生地採用(生地厚2mm) ■付属品/MicroUSB充電ケーブル1本、バッテリー
冷却ホース: シリコーンゴム



ICEMAN® PRO



簡単3ステップで体を冷やす!

1 背中のタンクに
冷水を
約150ml
入れる



2 背中のタンクに
凍った
ペットボトルを
チャージ!!

650 mlまでのペットボトルに対応



または
氷でも
お使い頂けます

タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

3 バッテリーON
バッテリー前面収納で
操作もしやすい



冷凍ペットボトル飲料は全国のコンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケットなどでも買えます。



冷却時間
約
3.2
時間

※最長タイマーモード使用時

大容量バッテリー使用!
5200mAh×1 (タイマー機能付き)

保冷力アップ!
三層保冷シート (5mm厚)



そのまま手洗いOK!
(防水ポンプ採用で取り外し不要)

セット内容



5200mAh

リチウムイオン
バッテリー
タイマー機能付き



FUICMP-BLV-SET アイスマン インナーベスト PRO

■カラー/ブラック ■サイズ/フリー(S~5L相当) ■バッテリー/リチウムイオン 3.6V 5,200mAh
■品質/ウェア: ポリエステル (寸法) 95×65×25mm (重量) 約133g
タンク: TPU + 保冷生地採用(生地厚5mm) ■付属品/充電ケーブル(Type-C) 1本、バッテリー
冷却ホース: シリコーンゴム



充電用ケーブル



アイスマン PRO-X

ハーネスや空調ウェアにも対応



簡単3ステップで体を冷やす!

1 背中のタンクに冷水を約200ml入れる

2 背中のタンクに凍ったチャージボトルを入れる

緊急時には市販のペットボトルや氷の使用も可能
タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

3 バッテリーON

バッテリー前面収納で操作もしやすい



薄型なのでハーネスや空調ウェアの内側に装着可能 (写真はイメージです)



前面両胸部も冷える!

冷却時間
約3.5時間
※最長タイマーモード使用時

専用チャージボトル採用!

衝撃に強いハードタイプボトル(1000ml)
薄型でかさばらず、冷却効率もアップ!



大容量バッテリー使用! 5200mAh×1 (タイマー機能付き)

保冷力アップ!

三層保冷シート (5mm厚)



そのまま手洗いOK! (防水ポンプ採用) (取り外し不要)

セット内容

表側 裏側

5200mAh リチウムイオンバッテリー タイマー機能付き

1000ml 専用チャージボトル

FUICMPX-BLV-SET アイスマン PRO-X (ハーネス対応)

- カラー／ブラック ■サイズ／フリー(S~5L相当) ■バッテリー／リチウムイオン 3.6V 5,200mAh (寸法)95×65×25mm (重量)約133g
- 品質／ウェア：ポリエステル タンク：TPU + 保冷生地採用(生地厚5mm) ■付属品／専用チャージボトル、充電ケーブル(Type-C) 1本、バッテリー冷却ホース：シリコーンゴム



充電用ケーブル



性能・機能比較

	アイスマン2	アイスマンPRO	アイスマンPRO-X
使用時間の目安 ※目安気温30度の体感試験による評価	凍ったペットボトル(650ml)使用時 ① 冷感UPモード 約2時間00分 ② 長時間使用モード 約2時間30分 ③ 最長時間使用モード 約3時間00分	凍ったペットボトル(650ml)使用時 ① 冷感UPモード 約2時間30分 ② 長時間使用モード 約3時間00分 ③ 最長時間使用モード 約3時間20分	凍った専用チャージングボトル(1000ml)使用時 ① 冷感UPモード 約3時間00分 ② 長時間使用モード 約3時間30分 ③ 最長時間使用モード 約3時間50分
保冷シートの構造	2層 (2mm厚)	3層 (5mm厚)	3層 (5mm厚)
付属バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3350mAh 	リチウムイオンバッテリー 5200mAh 	リチウムイオンバッテリー 5200mAh
バッテリーの使用可能時間	① 連続 約7時間 ② 20秒作動ー45秒停止 約20時間 ③ 20秒作動ー90秒停止 約25時間	① 連続 約12時間 ② 20秒作動ー45秒停止 約40時間 ③ 20秒作動ー90秒停止 約50時間	① 連続 約12時間 ② 20秒作動ー45秒停止 約40時間 ③ 20秒作動ー90秒停止 約50時間

■お問合せ

FUKUTOKU
福德産業株式会社
広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258
<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>