

# R RSCAH

## 電源ONで瞬間冷却

# HYBRID COOL VEST

ハイブリッドクールベスト

## ダブル冷却で冷たさMAX!

ペルチェ  
2個

水冷  
ベスト

### 水冷ベスト使用方法



1 背中のタンクに  
**300ml**の  
冷水を入れる



2 背中のタンクに  
凍らせたペットボトルで  
タンクの水を冷やす  
650ml までのペットボトル対応



3 リモコンから  
電源ON

氷でもOK

### ペルチェデバイス

電源ONで瞬間冷却。  
音が静かで気にならない

### 水冷ベスト

凍らせたペットボトルで  
冷やした水が身体を  
めぐり広範囲を冷却



### 表側



### 内側



### 連続稼働時間 (バッテリー)

#### ▶ ペルチェデバイス+水冷ベスト

ON/OFF 1 2 3	+	1	→	2	→	3	→	4
		ゆらぎ(白)		強(赤)		中(青)		弱(緑)
		約5時間		約4.5時間		約5時間		約6時間

※ゆらぎ機能とは10分間冷却後2分間冷却をお休みし、冷却面の肌の慣れを軽減し、冷却感覚を高めるモードです。  
※水冷ベストは「1(連続)」モードで使用した時間です。

#### ▶ ペルチェデバイスのみ

1	→	2	→	3	→	4
ゆらぎ(白)		強(赤)		中(青)		弱(緑)
約6時間		約5.5時間		約6時間		約7.5時間

#### ▶ 水冷ベストのみ

1 (連続)	2 (ミドル)	3 (ロング)
約48時間	約80時間 稼働15秒 停止30秒	約140時間 稼働8秒 停止30秒

#7300 F  
ハイブリッドクールベスト  
黒 バッテリー付




<セット内容>

●本体ベスト ●ペルチェ 2個

<付属品>

●モバイルバッテリー (#7301) ●USB ケーブル



#7301  
モバイルバッテリー  
1000mAh (#7300用)



●専用バッテリー (リチウムポリマーバッテリー)  
●USB ケーブル (長さ: 約30cm) USB Type-A/USB Type-C

■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号  
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

http://www.fukutoku-sangyo.co.jp